



MORE INFO

Scarica il manuale completo



### PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Leggete con attenzione le istruzioni riportate su questo manuale e seguitele scrupolosamente.
- Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete a 110 - 230V. Non apritelo, non smontatelo e non cercate di intervenire al suo interno. In caso di utilizzo improprio esiste il pericolo di una scarica elettrica
- Per evitare il rischio di cortocircuiti non esponetelo a temperature elevate (oltre i 40°), pioggia o umidità.
- Evitate che nel prodotto entrino liquido infiammabile, acqua o oggetti metallici.
- Non toccate il prodotto con le mani bagnate.
- In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero creare gravi danni sia all'apparecchio che alle persone.
- Scollegate l'unità dall'alimentazione quando non è in uso.
- Non danneggiate o modificate il cavo di alimentazione e controllate sempre che sia in buone condizioni.
- Per la pulizia del prodotto usate esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.

### TG 100-60

Questo accessorio è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 60 unità.



Inserite le unità all'interno della valigetta negli appositi vani, prestando attenzione che il connettore di ricarica si agganci correttamente alle unità. Collegare il cavo di alimentazione alla valigia ed inserire la spina in una presa elettrica domestica. Agite sul tasto di accensione per avviare la ricarica. La valigia, durante la ricarica, deve essere tenuta aperta per assicurare corretta areazione.

Se disponete di numerose riceventi potete considerare l'acquisto di un caricatore multiplo opzionale.

Oltre alla TG 100-60 sono disponibili i seguenti modelli:  
 CHG 100: Caricatore per 10 unità trasmettenti/riceventi  
 TG 100-32: Valigia di trasporto e ricarica per 32 unità trasmettenti/riceventi

### ALCUNI SUGGERIMENTI

Se siete una guida turistica o una società che noleggia questo tipo di apparecchiature potranno essere utili alcuni suggerimenti: Invitate gli utilizzatori a non agire sui tasti per evitare cambi di canale. Fornite ai turisti auricolari "usa e getta", verranno così rispettate le norme igieniche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TG 100-60	
Unità ricaricabili	60
Alimentazione in ingresso	110V/ 240V ~
Alimentazione in uscita	5V  30A , 150W
Dimensioni	665x 420 x 265 mm
Peso	10,50 kg
Materiale	Laminato HPL
Colore	Nero / Silver

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it). Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto, loggandovi nell'area riservata del sito. Avrete così la possibilità di ricevere aggiornamenti e informazioni sui nostri articoli.

PRODOTTO DA:  
**KARMA ITALIANA Srl**  
 Via Gozzano 38/bis  
 21052 Busto Arsizio (VA)



Made in China



### CAUTIONS AND WARNING

- Read carefully the instructions contained in this manual and follow them strictly.
- Keep this manual for future reference and include it if you give the product to another user.
- This device works with dangerous 110 - 230V mains power. Do not open, do not disassemble and don't try to operate inside it. In case of wrong use an electric shock may occur.
- To avoid the risk of shortcircuits don't expose the product to high temperatures (above 40°), rain or humidity.
- Do not allow flammable liquid, water or metal objects to enter the product.
- Don't touch the product with wet hands.
- In the event of a serious operating problem, stop using the product immediately. Never try to repair it by yourself, but contact the authorized technical service center. Repairs carried out by unskilled persons could lead to serious damages both to the fixture and to people.
- Disconnect the unit from power when it is not used.
- Do not damage nor modify the power cable and periodically check that it is in good condition.
- To clean the product, use only a dry or slightly damp cloth, avoiding solvents or detergents of any kind.

### TG 100-60

This flight case can recharge contemporarily up to 60 units.



Put the units into the flightcase, inside the specific compartments, paying attention that charging connector matches correctly with the units. Connect the power cable to flight case and insert the plug into a power outlet. Use the on/off button to start recharging. The flight case, during the recharge process, must be kept open, to ensure the correct ventilation.

If you operate with many receivers you can consider the possibility of buying an optional multiple charger.

Besides TG 100-60 the following models are available:

CHG 100: Charger for 10 transmitting/ receiving units

TG 100-32: Carrying and charging case for 32 transmitting/ receiving units

### SOME SUGGESTIONS

If you are a tourist guide or a company renting this type of equipment, some suggestions may be useful.

Recommend the users not to touch the buttons to avoid channel changes. Provide tourists with "disposable" earphones, thus hygiene standards will be respected.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

TG 100-60	
Rechargeable units	60
Input power supply	110V/ 240V ~
Output power supply	5V  30A , 150W
Dimensions	665x 420 x 265 mm
Weight	10,50 kg
Material	HPL lamineate
Color	Black / silver

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

The CE brand indicates that the product complies with the essential requirements of the applicable European directives and related standards.

The product is covered by warranty according to current national and European regulations.

For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it). We also suggest to register your product, by logging into our website's private area. In this way you will have the possibility to receive updates and information on our items.

PRODUCED BY:  
**KARMA ITALIANA Srl**  
 Via Gozzano 38/bis  
 21052 Busto Arsizio (VA)

